

A								
シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
AJC	AJC-12DF	⇒	AJC-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJC-12DFQ	⇒	AJC-12HDFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJC-12DH	⇒	ALC-12HDN1	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJC-24DF	⇒	AJC-24HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJC-24DH	⇒	AJC-24HDM	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
AJM	AJM-12DF	⇒	AJM-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJM-12DFQ	⇒	AJM-12HDFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJM-12DG	⇒	AJM-12HDG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJM-12DH	⇒	AJM-12HDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJM-24DF	⇒	AJM-12HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJM-24DG	⇒	AJM-24HDG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJM-24DH	⇒	AJM-24HDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
AJP	AJP-12DF	⇒	AJP-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJP-12DFQ	⇒	AJP-12HDFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJP-12DG	⇒	AJP-12HDG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJP-12DH	⇒	AJP-12HDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJP-12MF	⇒	AJP-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AJP-12MG	⇒	AJP-12HMG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
	AJP-12MH	⇒	AJP-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	AJP-24DF	⇒	AJP-24HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJP-24DFQ	⇒	AJP-24HDFQ	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJP-24DG	⇒	AJP-24HDG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJP-24DH	⇒	AJP-24HDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJP-24MF	⇒	AJP-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AJP-24MG	⇒	AJP-24HMG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
AJP-24MH	⇒	AJP-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付		
AJS	AJS-12DF	⇒	AJS-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJS-12DFQ	⇒	AJS-12HDFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJS-12DG	⇒	AJS-12HDG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJS-12DH	⇒	AJS-12HDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJS-12HSAMF	⇒	AJS-12HMF-SW	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	HS-A搭載
	AJS-12MF	⇒	AJS-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AJS-12MFP	⇒	AJS-12HMFP	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	減光仕様
	AJS-12MFQ	⇒	AJS-12HMFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJS-12MG	⇒	AJS-12HMG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
	AJS-12MH	⇒	AJS-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	AJS-24DF	⇒	AJS-24HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AJS-24DFQ	⇒	AJS-24HDFQ	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJS-24DG	⇒	AJS-24HDG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	AJS-24DH	⇒	AJS-24HDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	AJS-24MF	⇒	AJS-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AJS-24MFQ	⇒	AJS-24HMFQ	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AJS-24MG	⇒	AJS-24HMG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
AJS-24MH	⇒	AJS-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付		

A

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
AWD	AWD-12MF	⇒	AWD-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AWD-24MF	⇒	AWD-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
AWE	AWE-12TF	⇒	AWE-12HTF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯6灯	自在取付	
	AWE-24TF	⇒	AWE-24HTF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯6灯	自在取付	
AWS	AWS-12DF	⇒	AWS-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AWS-12DFQ	⇒	AWS-12HDFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AWS-12MF	⇒	AWS-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	AWS-12MFQ	⇒	AWS-12HMFQ	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	球切れ検知機能付き
	AWS-24DF	⇒	AWS-24HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	AWS-24MF	⇒	AWS-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
AWW	AWW-24TF	⇒	AWW-24HTF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯6灯	自在取付	

C

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
CHBK	CHBK-12DF	⇒	HWS-12HCDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	

H

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
HWA	HWA-24MT	⇒	HWA-24HMT	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	金具取付	
HWB	HWB-12MT	⇒	HWB-12HMT	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	金具取付	
	HWB-24MT	⇒	HWB-24HMT	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	金具取付	
HWY	HWY-12MT	⇒	HWY-12HMT	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	金具取付	
	HWY-24MT	⇒	HWY-24HMT	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	金具取付	
HZA	HZA-12KH	⇒	HZA-12HKN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZA-24KH	⇒	HZA-24HKN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZA-24KHA	⇒	HZA-24HKNA	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	前後フラッシャー 防眩仕様
HQB	HQB-12MF	⇒	HQB-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HQB-12MH	⇒	HQB-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	HQB-24MF	⇒	HQB-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HQB-24MH	⇒	HQB-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
HZE	HZE-12KH	⇒	HZE-12HKN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZE-12MH	⇒	HZE-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	HZE-24KH	⇒	HZE-24HKN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZE-24MH	⇒	HZE-12HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
HZL	HZL-24TH	⇒	HZL-24HTN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯6灯	平面取付	
HZE	HZE-12DF	⇒	HZE-12HDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	HZE-12DG	⇒	HZE-12HDG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	
	HZE-12DH	⇒	HZE-12HDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	HZE-12KF	⇒	HZE-12HKF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	前後フラッシャー
	HZE-12KG	⇒	HZE-12HKG	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	前後フラッシャー
	HZE-12KH	⇒	HZE-12HKN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZE-12MF	⇒	HZE-12HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HZE-12MG	⇒	HZE-12HMG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
	HZE-12MH	⇒	HZE-12HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	HZE-24DF	⇒	HZE-24HDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
HZE-24DG	⇒	HZE-24HDG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付		

H

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
HZS	HZS-24DH	⇒	HZS-24HDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	HZS-24KF	⇒	HZS-24HKF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	前後フラッシャー
	HZS-24KG	⇒	HZS-24HKG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	ラック取付	前後フラッシャー
	HZS-24KH	⇒	HZS-24HKN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー
	HZS-24MF	⇒	HZS-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HZS-24MG	⇒	HZS-24HMG	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	ラック取付	
	HZS-24MH	⇒	HZS-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
HZU	HZU-12D	⇒	HZU-12HDB	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	HZU-24D	⇒	HZU-24HDB	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
HZW	HZW-24MH	⇒	HZW-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
HZY	HZY-12MF	⇒	HZY-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HZY-12MH	⇒	HZY-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	HZY-24MF	⇒	HZY-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	HZY-24MH	⇒	HZY-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	

J

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
JFH	JFH-12	⇒	AJF-12HDB	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	
	JFH-24	⇒	AJF-24HDB	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	

N

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
NEK	NEK-24F	⇒	NZE-24HCMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NEK-24H	⇒	NZE-24HCMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NF	NF-12L	⇒	NZF-12HB-LH	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	左用
	NF-12R	⇒	NZF-12HB-RH	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	右用
	NF-24L	⇒	NZF-24HB-LH	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	左用
	NF-24R	⇒	NZF-24HB-RH	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M5ボルト取付	右用
NWK	NWK-24F	⇒	NZW-24HCMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NWK-24H	⇒	NZW-24HCMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NYK	NYK-12F	⇒	NZD-12HCDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	NYK-12H	⇒	NZD-12HCDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	NYK-24F	⇒	NZD-24HCDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	NYK-24H	⇒	NZD-24HCDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
NZA	NZA-24F	⇒	NZA-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZA-24H	⇒	NZA-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NZB	NZB-12F	⇒	NZB-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZB-12H	⇒	NZB-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	NZB-24F	⇒	NZB-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZB-24H	⇒	NZB-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NZD	NZD-12F	⇒	NZD-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZD-12H	⇒	NZD-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	NZD-24F	⇒	NZD-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZD-24H	⇒	NZD-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NZE	NZE-24F	⇒	NZE-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZE-24H	⇒	NZE-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	

N

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
NZS	NZS-12F	⇒	NZS-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZS-12H	⇒	NZS-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	NZS-24F	⇒	NZS-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZS-24H	⇒	NZS-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NZW	NZW-24F	⇒	NZW-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZW-24H	⇒	NZW-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
NZY	NZY-12F	⇒	NZY-12HMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZY-12H	⇒	NZY-12HMN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	
	NZY-24F	⇒	NZY-24HMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	NZY-24H	⇒	NZY-24HMN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	平面取付	

P

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
PNF	PNF-12L	⇒	NZF-12XBY-LH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	左用/省電力仕様
	PNF-12R	⇒	NZF-12XBY-RH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	右用/省電力仕様
	PNF-24L	⇒	NZF-24XBY-LH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	左用/省電力仕様
	PNF-24R	⇒	NZF-24XBY-RH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	右用/省電力仕様

Q

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
QNF	QNF-12	⇒	NZF-12VBY	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	省電力仕様
	QNF-12L	⇒	NZF-12VBY-LH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	左用/省電力仕様
	QNF-12R	⇒	NZF-12VBY-RH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	右用/省電力仕様
	QNF-24	⇒	NZF-24VBY	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	省電力仕様
	QNF-24L	⇒	NZF-24VBY-LH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	左用/省電力仕様
	QNF-24R	⇒	NZF-24VBY-RH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	右用/省電力仕様

S

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
SZS	SZS-24DH	⇒	HZS-24-DN	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	平面取付	
	SZS-24DHV	⇒	HZS-24-DNR	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	平面取付	耐振仕様
	SZS-24KFP	⇒	HZS-24-KFP	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー 減光仕様

V

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
VF	VF-12L	⇒	HZF-12VB-LH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	左用
	VF-12R	⇒	HZF-12VB-RH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	右用
	VF-24L	⇒	HZF-24VB-LH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	左用
	VF-24R	⇒	HZF-24VB-RH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	右用
VNA	VNA-24F	⇒	NZA-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNA-24H	⇒	NZA-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
VNB	VNB-12F	⇒	NZB-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNB-12H	⇒	NZB-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNB-24F	⇒	NZB-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNB-24H	⇒	NZB-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー

V

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
VND	VND-12F	⇒	NZD-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VND-12H	⇒	NZD-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VND-24F	⇒	NZD-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VND-24H	⇒	NZD-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
VNE	VNE-24F	⇒	NZE-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNE-24F-RY	⇒	NZE-24VMF-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	赤黄仕様
	VNE-24H	⇒	NZE-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNE-24H-RY	⇒	NZE-24VMN-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	赤黄仕様
VNEK	VNEK-24F	⇒	NZE-24VCJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNEK-24H	⇒	NZE-24VCJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
VNF	VNF-12L	⇒	NZF-12VB-LH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	左用
	VNF-12R	⇒	NZF-12VB-RH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	右用
	VNF-24L	⇒	NZF-24VB-RH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	左用
	VNF-24R	⇒	NZF-24VB-RH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M5ボルト取付	右用
VNS	VNS-12F	⇒	NZS-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNS-12F-RY	⇒	NZS-12VMF-RY	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	赤黄仕様
	VNS-12H	⇒	NZS-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNS-12H-RY	⇒	NZS-12VMN-RY	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	赤黄仕様
	VNS-24F	⇒	NZS-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNS-24F-RY	⇒	NZS-24VMF-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	赤黄仕様
	VNS-24H	⇒	NZS-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNS-24H-RY	⇒	NZS-24VMN-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	赤黄仕様
VNW	VNW-24F	⇒	NZW-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNW-24F-RY	⇒	NZW-24VMF-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	赤黄仕様
	VNW-24H	⇒	NZW-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNW-24H-RY	⇒	NZW-24VMN-RY	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	赤黄仕様
VNWK	VNWK-24F	⇒	NZW-24VCJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNWK-24H	⇒	NZW-24VCJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
VNY	VNY-12F	⇒	NZY-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNY-12H	⇒	NZY-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VNY-24F	⇒	NZY-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VNY-24H	⇒	NZY-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
VT	VT-12L	⇒	HZT-12VB-LH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	左用
	VT-12R	⇒	HZT-12VB-RH	DC12V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	右用
	VT-24L	⇒	HZT-24VB-LH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	左用
	VT-24R	⇒	HZT-24VB-RH	DC24V	ハイブリッド	回転灯1灯/キセノン灯1灯	M8ボルト取付	右用
VWD	VWD-12JF	⇒	AWD-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWD-24JF	⇒	AWD-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
VWDK	VWDK-12JF	⇒	AWD-12VCJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWDK-24JF	⇒	AWD-24VCJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
VWE	VWE-12JF	⇒	AWE-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWE-24JF	⇒	AWE-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
VWEK	VWEK-12JF	⇒	AWE-12VCJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWEK-24JF	⇒	AWE-24VCJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
VWS	VWS-12JF	⇒	VWS-12JF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWS-24JF	⇒	AWS-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー

V

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
VWW	VWW-12JF	⇒	AWW-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWW-24JF	⇒	AWW-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
VWWK	VWWK-12JF	⇒	AWW-12VCJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
	VWWK-24JF	⇒	AWW-24VCJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯4灯/キセノン灯2灯	自在取付	一方向フラッシャー
VZE	VZE-12JH	⇒	HZE-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VZE-12MH	⇒	HZE-12VMN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	
	VZE-24JH	⇒	HZE-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
	VZE-24MH	⇒	HZE-24VMN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	
VZEK	VZEK-24JH	⇒	HZE-24VCJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯/キセノン灯2灯	平面取付	一方向フラッシャー
VZS	VZS-12JF	⇒	HZS-12VJF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯 (外側) キセノン灯2灯 (内側)	自在取付	一方向フラッシャー
	VZS-12JH	⇒	HZS-12VJN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯 (外側) キセノン灯2灯 (内側)	平面取付	一方向フラッシャー
	VZS-12MF	⇒	HZS-12VMF	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯 (内側) キセノン灯2灯 (外側)	自在取付	
	VZS-12MH	⇒	HZS-12VMN	DC12V	ハイブリッド	回転灯2灯 (内側) キセノン灯2灯 (外側)	平面取付	
	VZS-24JF	⇒	HZS-24VJF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯 (外側) キセノン灯2灯 (内側)	自在取付	一方向フラッシャー
	VZS-24JH	⇒	HZS-24VJN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯 (外側) キセノン灯2灯 (内側)	平面取付	一方向フラッシャー
	VZS-24MF	⇒	HZS-24VMF	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯 (内側) キセノン灯2灯 (外側)	自在取付	
	VZS-24MH	⇒	HZS-12VMN	DC24V	ハイブリッド	回転灯2灯 (内側) キセノン灯2灯 (外側)	平面取付	

W

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
WDK	WDK-12MF	⇒	AWD-12HCMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	WDK-24MF	⇒	AWD-24HCMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
WEK	WEK-12MF	⇒	AWE-12HCMF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
	WEK-24MF	⇒	AWE-24HCMF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯4灯	自在取付	
WWK	WWK-24TF	⇒	AWW-24HCTF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯6灯	自在取付	

X

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
XF	XF-12D	⇒	HZF-12XB	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	
	XF-12L	⇒	HZF-12XB-LH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	左用
	XF-12R	⇒	HZF-12XB-RH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	右用
	XF-24D	⇒	HZF-24XB	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	
	XF-24L	⇒	HZF-24XB-LH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	左用
	XF-24R	⇒	HZF-24XB-RH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M8ボルト取付	右用
XHA	XHA-24JT	⇒	HWA-24XJT	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯8灯	金具取付	一方向フラッシャー
XHB	XHB-12JT	⇒	HWB-12XJT	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	金具取付	一方向フラッシャー
	XHB-24JT	⇒	HWB-24XJT	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	金具取付	一方向フラッシャー
XHY	XHY-12JT	⇒	HWY-12XJT	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	金具取付	一方向フラッシャー
	XHY-24JT	⇒	HWY-24XJT	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	金具取付	一方向フラッシャー
XNA	XNA-24F	⇒	NZA-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNA-24H	⇒	NZA-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー

X

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
XNB	XNB-12F	⇒	NZB-12XJF	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNB-12H	⇒	NZB-12XJN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XNB-24F	⇒	NZB-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNB-24H	⇒	NZB-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
XND	XND-12F	⇒	NZD-12XJF	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XND-12H	⇒	NZD-12XJN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XND-24F	⇒	NZD-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XND-24H	⇒	NZD-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
XNE	XNE-24F	⇒	NZE-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNE-24H	⇒	NZE-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
XNF	XNF-12	⇒	NZF-12XB	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	
	XNF-12L	⇒	NZF-12XB-LH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	左用
	XNF-12R	⇒	NZF-12XB-RH	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	右用
	XNF-24	⇒	NZF-24XB	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	
	XNF-24L	⇒	NZF-24XB-LH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	左用
	XNF-24R	⇒	NZF-24XB-RH	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯2灯	M5ボルト取付	右用
XNS	XNS-12F	⇒	NZS-12XJF	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNS-12H	⇒	NZS-12XJN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XNS-24F	⇒	NZS-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNS-24H	⇒	NZS-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
XNW	XNW-24F	⇒	NZW-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNW-24H	⇒	NZW-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー
XNY	XNY-12F	⇒	NZY-12XJF	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNY-12H	⇒	NZY-12XJN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XNY-24F	⇒	NZY-24XJF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	自在取付	一方向フラッシャー
	XNY-24H	⇒	NZY-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー
XZA	XZA-24JH	⇒	HZA-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー
XZE	XZE-12JH	⇒	HZE-12XJN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XZE-12KH	⇒	HZE-12XKN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	前後フラッシャー
	XZE-24JH	⇒	HZE-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	一方向フラッシャー
	XZE-24KH	⇒	HZE-24XKN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	前後フラッシャー
XZS	XZS-12KF	⇒	HZS-12XKF	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	前後均等発光
	XZS-12KH	⇒	HZS-12XKN	DC12V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	前後均等発光
	XZS-24KF	⇒	HZS-24XKF	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	自在取付	前後均等発光
	XZS-24KH	⇒	HZS-24XKN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯4灯	平面取付	前後均等発光
XZW	XZW-24JH	⇒	HZW-24XJN	DC24V	キセノン放電管	キセノン灯6灯	平面取付	一方向フラッシャー

Z

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
ZEK	ZEK-12DH	⇒	HZE-12HCDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	ZEK-12KH	⇒	HZE-12HCKN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー2灯
	ZEK-24DH	⇒	HZE-24HCDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	ZEK-24KH	⇒	HZE-24HCKN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	前後フラッシャー2灯
ZF	ZF-12	⇒	HZF-12-B	DC12V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZF-24	⇒	HZF-24-B	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZF-24P	⇒	HZF-24-BP	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	減光仕様
	ZF-24VP	⇒	HZF-24-BRP	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	耐振減光仕様

Z

シリーズ	旧型式		新型式	電圧	光源	仕様	取付方法	その他
ZFH	ZFH-12	⇒	HZF-12HB	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZFH-24	⇒	HZF-24HB	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
ZT	ZT-100D	⇒	HZT-100-DB	AC100V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZT-12	⇒	HZT-12-B	DC12V	白熱電球	回転灯1灯	M8ボルト取付	
	ZT-12D	⇒	HZT-12-DB	DC12V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZT-24	⇒	HZT-24-B	DC24V	白熱電球	回転灯1灯	M8ボルト取付	
	ZT-24D	⇒	HZT-24-DB	DC24V	白熱電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
ZTH	ZTH-12	⇒	HZT-12HB	DC12V	ハロゲン電球	回転灯1灯	M8ボルト取付	
	ZTH-12D	⇒	HZT-12HDB	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
	ZTH-24	⇒	HZT-24HB	DC24V	ハロゲン電球	回転灯1灯	M8ボルト取付	
	ZTH-24D	⇒	HZT-24HDB	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	M8ボルト取付	
ZYK	ZYK-12DF	⇒	HZD-12HCDF	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	ZYK-12DH	⇒	HZD-12HCDN	DC12V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	
	ZYK-24DF	⇒	HZD-24HCDF	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	自在取付	
	ZYK-24DH	⇒	HZD-24HCDN	DC24V	ハロゲン電球	回転灯2灯	平面取付	